

**Grill, Rot
TCG4104****Gesunde, köstliche Küche. Mit Qualität
stilvoll zubereiten.**

- **Vielfältige Möglichkeiten durch drei Grillpositionen:** geschlossen als Kontaktgrill, offen als Tischgrill oder mit Ober- und Unterhitze in der Ofen-/Gratinposition.
- Durch das stufenlos regulierbare Thermostat kann die ideale Temperatur für jedes Gericht ganz einfach eingestellt werden.
- **Umfassende Komfortausstattung:** Grillplatten mit Fettablauftrinne und zwei Fettauffangbehältern.
- Herausnehmbare Aluminium-Grillplatten mit Antihaftbeschichtung. Spülmaschinengeeignet und deshalb besonders einfach zu reinigen.
- **Extrastarke Leistung von 2.000 Watt:** für besonders schnelles Aufheizen und konstante Wärmeleistung.

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Abmessungen des Gerätes : | 115x400x330 mm |
| Abmessungen des verpackten Gerätes : | 370x130x420 mm |
| Abmessung der Palette : | 205.0 x 80.0 x 120.0 |
| Verpackungsmenge pro Umkarton : | 3 |
| Anzahl Geräte pro Palette : | 90 |
| Nettogewicht : | 3.7 kg |
| Bruttogewicht : | 4.3 kg |
| EAN-Nummer : | 4242005238675 |
| Anschlusswert : | 2000 W |
| Spannung : | 220-240 V |
| Frequenz : | 50/60 Hz |
| Länge Netzkabel : | 90 cm |
| Steckerart : | Schuko-/Gardy.m.Erdung |



4 242005 238675

Grill, Rot
TCG4104

**Gesunde, köstliche Küche. Mit Qualität
stilvoll zubereiten.**

Exzellente Ergebnisse

- Anschlusswert: 2000 Watt
- Stufenlose Temperaturregelung mit integriertem Ein-/ Ausschalter
- Kontaktgrillgerät mit Ober- und Unterhitze zum Kontaktgrillen, Partygrillen, Überbacken und Warmhalten
- Grosse Grillfläche: 328 x 238 mm

Komfort

- Kontrollleuchte mit Bereitschaftsanzeige - bei Erreichen der gewünschten Temperatur erlischt die Kontrollleuchte
- Fettärmeres Grillen dank geneigten Grillplatten mit Fettablaufrinne und Auffangschalen
- Gut zu reinigende Grillplatten aus Alu gepreßt antihaftbeschichtet
- Grillplatten für Reinigungszwecke herausnehmbar
- Flexibles Gelenk paßt sich an die Dicke des Grillguts an
- Grillkompass in der Gebrauchsanleitung
- Aufrecht stehend verstaubar