

Centrale vapeur, Serie | 6 ProHygienic TDS6580



Le programme Hygiène élimine plus de 99,9% des bactéries

- **VarioComfort**: des programmes de repassage parfaitement adaptés pour des résultats parfaits. Facile et intuitif à utiliser.
- **Fonction I-temp**: combinaison optimale entre la vapeur et la température
- **SecureLock System**: Système de verrouillage du fer sur le socle pour plus de sécurité pendant le transport et le stockage

Données techniques

Dimensions du produit :	285 x 245 x 405 mm
Dimensions du produit emballé :	325 x 260 x 465 mm
Dimensions de la palette (mm) :	215.0 x 80.0 x 120.0
Colisage par palette :	36
Poids net :	4,8 kg
Poids brut :	5,6 kg
Code EAN :	4242005122318
Puissance maximum :	2600 W
Tension :	220-240 V
Fréquence :	50/60 Hz
Longueur du cordon électrique :	180,0 cm
Type de prise :	0
Certificats de conformité :	CE, Eurasian, VDE



4 242005 122318

Centrale vapeur, Serie | 6 ProHygienic TDS6580

Le programme Hygiène élimine plus de 99,9% des bactéries

Performance

- Pression vapeur: 6.7 bars.
- Vapeur pressing "Pulse": 470 gr/min pour plus de vapeur au coeur des fibres et un repassage plus rapide
- Débit de vapeur constant de 120 gr/min
- Puissance absorbée max. : 2400 W
- Semelle CéraniumGlisséePro avec de nombreux canaux de vapeur et 3 zones pour une répartition optimale de la vapeur
- Temps de chauffe: ca. 2 minutes
- La position "eco" offre jusqu'à 25% d'économie d'énergie et 40% d'économie d'eau

Confort

- Programme hygiène : élimine plus de 99% des bactéries sans aucune substance chimique et tout en préservant les textiles.
- VarioComfort : 6 programmes de repassage parfaitement adaptés pour des résultats exceptionnels - facile et intuitif à utiliser
- Fonction i-Temp : Combinaison optimale entre la vapeur et la température
- Grand réservoir d'eau amovible: 1,3 l - remplissage possible à n'importe quel moment.
- Calc'nClean Perfect facilite un nettoyage/détartrage performant aussi bien de la cuve que du fer à repasser
- Calc'nClean timer: vous rappelle de nettoyer le générateur
- Défroissage vertical pour rafraîchir les vêtements
- Témoin lumineux: "réservoir vide", "vapeur prête"

Sécurité

- Verrouillage du fer sur le socle pour plus de sécurité et pour faciliter le transport de la centrale
- Système d'arrêt automatique : pour plus de sécurité. La centrale s'éteint lorsque le fer n'est plus utilisé.