

**Ferri da stiro a vapore, Sensixx'x DA70
EasyComfort, 2400 W
TDA70EASY**



Stirare non è mai stato più semplice e veloce! Nessun bisogno di dividere i capi e nessuna impostazione. E tutto ciò con la massima sicurezza.

Dati tecnici

Dimensioni del prodotto :	156 x 120 x 311 mm
Dimensioni del prodotto imballato :	180 x 130 x 340 mm
Dimensioni pallet :	205.0 x 80.0 x 120.0
Dimensioni unità d'imballo/al cartone :	4
Numero standard di unità per pallet :	180
Peso netto :	1.840 kg
Peso lordo :	2.0 kg
Codice EAN :	4242002947051
Potenza massima :	2400 W
Tensione :	220-240 V
Frequenza :	50/60 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica :	250.0 cm
Tipo di spina :	Schuko
Certificati di omologazione :	CE, VDE



Ferri da stiro a vapore, Sensixx'x DA70 EasyComfort, 2400 W TDA70EASY

Stirare non è mai stato più semplice e veloce! Nessun bisogno di dividere i capi e nessuna impostazione. E tutto ciò con la massima sicurezza.

Performance

- Colpo di vapore 200 g
- Quantità di vapore continuo: 45 g/Min.
- Potenza: 2400 W max.
- Advanced steam system: per un vapore più efficace e una distribuzione ottimizzata grazie all' innovativo design della piastra

Comfort

- EasyComfort: non c'è bisogno di impostare la temperatura del ferro
- i-Temp: per impostare una temperatura unica che permette di stirare tutti i tessuti stirabili in modo facile, semplice e veloce.
- TempOk: un segnale luminoso indica quando il ferro ha raggiunto la temperatura impostata.
- Regolazione variabile del vapore (6 livelli)
- 3 funzioni anti-calc: sistema self clean e calcn' clean per la pulizia degli ugelli, sistema anti calc permanente
- Vapore verticale costante per rinfrescare i tessuti
- Serbatoio: 340 ml.
- quickFill : Più di apertura chiusura di riempimento semplice e veloce / scarico
- Design ergonomico: zona appoggio dita e bottoni larghi per la massima comodità
- Tasto spray
- Punta di precisione con scanalatura per bottoni
- Sistema antigocciolamento drip stop
- Extra lungo cavo intrecciato (2.5 m) con giunto flessibile e può condurre

Sicurezza

- SE: il ferro si disattiva quando viene rilasciato e si riattiva immediatamente quando lo si impugna di nuovo

Accessori

- Accessorio supplementare: TDZ1101
- Accessorio opzionale: soluzione decalcificante TDZ1101